

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Hovedlængde $L_1$	34,6 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Underlægsplade	269005 7
ISO-kode holder	A32S STFCL/L16
Samlet længde $L$	250 mm
Spændehøjde $L_2$	30 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Underlagsplatte Type 7	269005 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500