

**Akku-excentersliber med akku, Type: M18FROS125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Artikelklasse	03L

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet M18 FUEL™-excentersliber med 2,5 mm bane og 12.000 o/min, som giver en hurtig og effektiv slibning. Sliberen leveres med sugefunktion og forbedret ergonomi og greb.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 5,0 Ah litium-ion-batterier, støvpose, udsugningsadapter, udvidelsesadapter, 2 × slibepapir.

Bemærk:

Passende slibeskive, 8 huller, artikelnr. 567745 og ABRANET artikelnr. 567802.

Teknisk beskrivelse

Svingningstal	6000 - 12000 min ⁻¹
Slibetallerken-Ø	125 mm
Afstand til arbejdsfladen	2,4 mm
Batterispænding	18 V
Vægt	1,9 kg

Datablad

Akku-kapacitet	5 Ah
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s ²
Emballage	Kuffert
Produkttype	Excentersliber