

**HOLEX****Skærholdere højre omtrent som DIN 4981 (ISO 7), P20/K25, Skafthøjde: 32mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297025 32
GTIN	4045197521309
Artikelklasse	22E

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Hårdmetal** – stålskafter med 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladesfas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skærafrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

### Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

### Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

## Teknisk beskrivelse

Skærbredde	8 mm
Skafthøjde h	32 mm
Samlet længde	170 mm
Skaftbredde b	20 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål

