

**HOLEX****Drejestål venstre omtrent som DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Skaftfirkant: 20mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296925 20
GTIN	4045197521248
Artikelklasse	22E

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Hårdmetal** – stålskafter med 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladesfas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

### Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

### Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

## Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	20 mm
Samlet længde	125 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål