

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde L_1	36,6 mm
ISO-kode holder	A20R STFCL/L16
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500