



Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 50 kort, Spænde-Ø D1: 10 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302665 10
GTIN	4250122612469
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Kølekanalen kan lukkes med O-ring.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 63 mm

Udvendig Ø D: 35 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 10

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	10 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udragende længde, A-mål	63 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Adapter	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) Passer til konus 50 SK	308820 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50