



Fladespændepatron Form ADB, BT 50 kort, Spænde-Ø D1: 8mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302660 8 |
| GTIN | 4250122615682 |
| Artikelklasse | 36E |

Beskrivelse

Udførelse:

Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 8 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 8 |
| Udragende længde, A-mål | 63 mm |
| Udvendig Ø D | 28 mm |
| Adapter | BT 50 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm | 309900 8 |