

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Hovedlængde L_1	41 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A25R STFCL/L16
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500