



Hageskærholdere højre omtrent som DIN 4963, HSS E, Skaft-Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297120 20
GTIN	4045197190673
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Alle mål **svejset**.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.

HSS/E – på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	40 mm
Skærbredde	5 mm
Maks. indstiksdybde t_{maks}	14 mm
Skaft-Ø	20 mm
Samlet længde	250 mm
Skæremateriale	HSS E
Produkttype	Drejestål