



## Fladespændepatron Whistle-Notch Form ADB, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 6 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302720 6
GTIN	
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med spændeskruer og anslagsskruer.

#### Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig Ø D: 25 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 6

### Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	6
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40