

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	A32S STFCL/L16
Hovedlængde L_1	34,6 mm
Underlægsplade	269005 7
Mindste forborings-Ø D_{\min}	40 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	30 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Underlagsplatte Type 7	269005 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500