

**Fladespændepatron Form ADB, BT 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302670 14
GTIN	4250122619680
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Udvendig Ø D	44 mm
Adapter	BT 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12