



Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 50 kort, Spænde-Ø D1: 14 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302665 14
GTIN	4250122611035
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Kølekanalen kan lukkes med O-ring.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 44 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 12

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	14 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Udvendig Ø D	44 mm
Adapter	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) Passer til konus 50 SK	308820 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50