

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A40T STFCR/L16
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Underlægsplade	269005 7
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Midterforskydning L_3	27 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
Hovedlængde L_1	37,5 mm
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	39 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 7	269005 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500