

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A10K STFRCR/L11
Midterforskydning $L_3$	7 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	13 mm
Hovedlængde $L_1$	22,8 mm
Samlet længde $L$	125 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500