

Garant**TCMT 110204, Type: CU7010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110204 CU7010 Type: CU7010
Spånryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 210 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 80 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Spånryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Type	CU7010
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning