



## ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302760 16
GTIN	4250122612247
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.  
Alle skafter er brunerede.

#### Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetængeriht. **DIN 6499 – form A og form B.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

#### Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300.  
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

#### Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 63 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 16

ER-spændenøgle: 16

### Teknisk beskrivelse

ER-spændenøgle	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål	63 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	16
Til ER-spændetænger	16
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning	309164
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
	308922 3

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 3 mm

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 7 mm

308922 7

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308765 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm

308906 3

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning og  
sprøjtedyser

309165

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm

308901 9

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm

308921 5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308906 9

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til  
konus 40

308806 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

308906 7

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308790 40

Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet  
Passer til konus 40

308801 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm

308901 2

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til  
konusdornstørrelse 40

308830 40

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm

613300 25

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm

308921 4

ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm med  
tætning

309014

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 8 mm

308922 8

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm

308921 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm

308901 10

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm

308901 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm

308901 6

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40