

Garant**TC.T 16T304, Type: HU7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Artikelklasse	21G

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	N
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCGT 16T304

Antal skift/skær	3
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning