

**Garant****TC.T 110204, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	N
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Spånbrøder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCGT 110204

Antal skift/skær	3
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning