

Garant**TC.T 16T304, Type: HB725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HB725
GTIN	4045197685568
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 16T304 HB725 Type: HB725

Spånbryder: UM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	UM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Type	HB725

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning