

Garant**Udboringsindsats indvendig venstre, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270244 3,2 |
| GTIN | 4045197466327 |
| Artikelklasse | 21I |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------|
| Min. Ø D _{min} | 3,2 mm |
| Skaft-Ød | 4 mm |
| Spids-midte-afstand L ₃ | 1,45 mm |
| Maks. skæredybde t _{maks} | 0,15 mm |
| Radius R | 0,15 mm |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ² | 0,015 mm/o |
| Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ² | 0,015 mm/o |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ² | 0,017 mm/o |
| Udhængslængde L ₁ | 16 mm |
| Produktnavnsegenskab | L ₁ = 16 mm |
| Produkttype | Skæreforsats til drejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|--|-----------|----------------|----------|
|--|-----------|----------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 250 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 200 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 160 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 60 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | betinget egnet | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 30 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 90 m/min | K |
| CuZn | egnet | 150 m/min | N |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | betinget egnet | | |
| afbrudt | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |