

Garant**Indstiksindsats indvendig venstre, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270324 5,2/2
GTIN	4045197467027
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	5,2 mm
Spids-midte-afstand L ₃	2,5 mm
Maks. skæredybde t _{maks}	1 mm
Skaft-Ød	5 mm
Udhængslængde L ₁	20 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 20 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		