

**Fladespændepatron form AD, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300050 12
GTIN	4045197674326
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12