

Garant**Mikro-udboringsindsats indvendig højre, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270216 6,2
GTIN	4045197466167
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

Spids-midte-afstand L_3	2,95 mm
Min. Ø D_{min}	6,2 mm
Skaft-Ød	6 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	0,5 mm
Radius R	0,2 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,050 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,025 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm/o
Serie	Micro
Udhængslængde L_1	21 mm
Produktnavnsegenskab	$L_1 = 21$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		