

HOLEX**Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Skaftfirkant: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	297135 25
GTIN	4045197521392
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetal – stålskafter med 700 - 800 N/mm² styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladesfas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skærafrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skærbredde	8 mm
Til boringer fra Ø	60 mm
Maks. indstiksdybde t_{maks}	20 mm
Skaftfirkant	25 mm
Samlet længde	250 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål

