

Garant**Indstiksindsats, rund, indvendig højre, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270332 5,2/1
GTIN	4045197465771
Artikelklasse	21I

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

Spids-midte-afstand L_3	2,45 mm
Min. Ø D_{min}	5,2 mm
Skaft-Ød	5 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	1 mm
Radius R	0,5 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Produktnavnsegenskab	$L_1 = 20$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N

Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		