

**Fladespændepatron form AD, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300050 6      |
| GTIN                | 4045197672896 |
| Artikelklasse       | 32A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900          | 6                                 |
| Udragende længde, A-mål                 | 50 mm                             |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>                 | 6 mm                              |
| Udvendig Ø D                            | 25 mm                             |
| Adapter                                 | SK 30 kort                        |
| Norm                                    | DIN 6359                          |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | AD                                |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed  | ≤ 3 μm            |
| Spåntagningsstrategi | HPC               |
| Produkttype          | Fladespændepatron |

---

## Tilbehør

|   |           |
|---|-----------|
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30            | 308760 30 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30            | 308765 30 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30      | 308610 30 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30            | 308785 30 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 6 mm | 309900 6  |