

Garant**Fladespændepatron form ADB, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300100 32 |
| GTIN | 4045197282798 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 32 |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 32 mm |
| Udvendig Ø D | 72 mm |
| Adapter | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40 | 308640 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |

| | |
|--|-----------|
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 32 mm | 309900 32 |