

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261106 16/11 |
| GTIN | 4045197655479 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 20 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 13 mm |
| ISO-kode holder | SVHBR/L 1616H11 |
| passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 22 |
| Skaftstørrelse | 16 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader |
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Vendeplatteskruesæt Type 22 | 269028 22 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |