

Garant**eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273830 20/4
GTIN	4045197515995
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136. Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{max} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	21,5 mm
Indstiksdybde t_{maks}	20 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hovedlængde L_1	40,5 mm
Stikbredde W	4 mm
Samlet længde L	99,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 7	279815 7
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 6	279815 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600