

Garant
eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/3mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant. 10×w

Bemærk:

Maks. \emptyset = begrænset emne- \emptyset på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stikbredde W	3 mm
Funktionsbredde L ₄	21,5 mm
Indstikdybde t _{maks}	30 mm
Hovedlængde L ₁	49 mm
Samlet længde L	108 mm
Serie	Eco
maks. \emptyset	60 mm

Skafthbredde b	20 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
--------------------	----------