

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	8 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVBN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500