

**Garant****Skærholder konkav til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
200/550mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273821 200/550
GTIN	4045197584120
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af forandret kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde  $t_{\text{maks}}$ : 13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	200 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	550 mm
Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	13 mm
Indsatstype	Venstre
Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910