


**Garant****eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273830 20/5
GTIN	4045197576224
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

### Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136. Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivelse

Hovedlængde $L_1$	40,5 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	25 mm
Stikbredde $W$	5 mm
Funktionsbredde $L_4$	21,5 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Samlet længde $L$	99,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredde $b$	20 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Klemmeskrue Type 7	279815 7
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600