

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	31 mm
ISO-kode holder	SVVBN 2020K16
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	10 mm
Underlægsplade	269005 8
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500