

**Garant****eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273831 20/4
GTIN	4045197517289
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136. Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde $L_4$	21,5 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	20 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Stikbredde W	4 mm
Hovedlængde $L_1$	40,5 mm
Samlet længde L	99,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue Type 7	279815 7
Klemmeskrue Type 6	279815 6
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600