

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	21,5 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 1616H11
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

---