

**Garant****eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/3Lmm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

### Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant. 12,5xw (**ned til stikdybde 37,5 mm**)

### Bemærk:

Maks.  $\emptyset$  = begrænset emne- $\emptyset$  på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

## Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Stikbredde W	3 mm
Hovedlængde $L_1$	54 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Indstikdybde $t_{\text{maks}}$	37,5 mm
Samlet længde L	125,5 mm
Serie	Eco
maks. $\emptyset$	75 mm

Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
--------------------	----------