

Garant**Skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2: 52/72mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273822 52/72
GTIN	4045197538208
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskruer nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 4 mm

Maks. skæredybde t_{maks} : 15 mm

Teknisk beskrivelse

Min. 1. indstiks-Ø D_1	52 mm
--------------------------	-------

Maks. 1. indstiks-Ø D ₂	72 mm
Maks. skæredybde t _{maks}	15 mm
Indsatstype	højre
Stikbredde W	4 mm
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9