

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,5 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	39 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SVVBN 2525M16
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	269005 8
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500