

**Garant****eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273836 16/3
GTIN	4045197517333
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.  $8 \times w$

**Bemærk:**

Maks.  $\emptyset$  = begrænset emne- $\emptyset$  på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

**Teknisk beskrivelse**

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	25 mm
Hovedlængde $L_1$	43 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Stikbredde W	3 mm
Funktionsbredde $L_4$	16 mm
Samlet længde L	90 mm
Serie	Eco
maks. $\emptyset$	50 mm

Skaftbredde b	16 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 5	279815 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600