

**Garant****eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273831 16/2
GTIN	4045197517210
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136. Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	30,5 mm
Funktionsbredde $L_4$	16 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	10 mm
Stikbredde $W$	2 mm
Samlet længde $L$	77,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredde $b$	16 mm
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 5	279815 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600