

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261107 20/11
GTIN	4045197655738
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	17 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVHBR/L 2020K11
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500