

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	SVHBR/L 2020K16
Underlægsplade	269005 8
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	16 mm
Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500