

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261106 12/11
GTIN	4045197655462
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
ISO-kode holder	SVHBR/L 1212F11
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Hovedlængde L ₁	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500