

**VBMT 110304, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Spånbryder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning