


Garant**Helprofilplatte 60°, udvendig højre, HB7125, Stigning: 0,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270704 0,8
GTIN	4045197453037
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Udførelse:**

Helprofilplatte 60° til udvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6g.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Gvindstigning	0,8 mm
Indsatstype	højre
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7125
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gvindtype	M
Gvindtype	MF
Gvindtype	M-LH

Gevindtype	MF-LH
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		