

**Garant****Syl-indsats indvendig højre, L<sub>1</sub> = 25 mm, Ø D<sub>min</sub> / W: 5,2/1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270374 5,2/1
GTIN	4045197467331
Artikelklasse	211

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Indsætter til skærholder nr. 270200 – 270204.

Skaft-Ød: 5 mm

Spids-midte-afstand L<sub>3</sub>: 2,45 mm

Maks. skæredybde t<sub>maks</sub>: 0,7 mm

plan stikdybde t: 0,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spids-midte-afstand L <sub>3</sub>	2,45 mm
Maks. skæredybde t <sub>maks</sub>	0,7 mm
Min. Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
plan stikdybde t	0,3 mm
Skaft-Ød	5 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	25 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>1</sub> = 25 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning