

**VBMT 110308, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VBMT 110308 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	HQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110308
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning