

Garant

Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, venstre, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 8,3/1,5 mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270410 8,3/1,5
GTIN	4045197467645
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsætter til skærholder nr. 270200 – 270204.

Gevindtype: MF

Gevindtype: MF

Toleranceklasse: DIN 13 6H

Skaft-Ød: 6 mm

Spids-midte-afstand L₃: 2,9 mm

Gevindspids-endeafstand Y: 1 mm

Min. tilspænding h_{min}: 0,87 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	DIN 13 6H
Gevindspids-endeafstand Y	1 mm
Min. tilspænding h _{min}	0,87 mm
Spids-midte-afstand L ₃	2,9 mm
Skaft-Ød	6 mm
Min. Ø D _{min}	8,3 mm
Udhængslængde L ₁	16 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 16 mm
Flankevinkel	60 grader
Gevindtype	M

Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	MF
Produkttype	Gevinddrejeindsats